


輸入模組

CP-E16-M12-EL

料號: 546923

FESTO



技術參數

特性	值
安裝類型	具通孔 具頂部導軌 選配
環境溫度	-5 ... 50 °C
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
防護等級	IP65 IP67
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
授權	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA-加強
Material cover	PA-加強
LED顯示	16 channel status 2 module diagnostics 4 group diagnostics
最大輸入口數量	16
工作電壓範圍 DC	18 ... 30 V
額定工作電壓 DC	24 V
DC工作電壓, 負載電壓	24 V
殘餘波動, 負載電壓	4 V _{ss}
輸入特性	IEC1131-T2
切換等級	訊號 0: ≤6 V 訊號 1: ≥ 8.6 V
邏輯輸入電路	PNP (正向切換)
輸入彈跳時間	3 ms (0.5 ms, 10 ms, 20 ms, parameterisable)
每一模組最大的集合氣流量	0.7 A
電絕緣通道 - 通道	否
防護(短路)	內部電子熔線用以保護每個群組