

基本閥



VSNB-F-M52-M-G14-P2

料號: 547021

將停止供貨的產品

具NAMUR孔型, 符合 VDE/VDI 3845 標準, 不具響導閥

FESTO



技術參數

特性	值
閥功能	5/2 單穩態
寬度	44.5 mm
標準額定流量	950 l/min
操作壓力	2.5 ... 8 bar
設計結構	活塞滑塊
復位類型	機械彈簧
額定尺寸	8 mm
排氣功能	可節流
密封原理	軟性
裝配位置	任何
符合標準	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
流量方向	不可逆
可自由交疊	是
嚮導壓力	2.5 ... 8 bar
關閉時間	100 ms
開啟時間	30 ms
循環功率	100%
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2
介質溫度	-10 ... 60 °C
嚮導介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	350 g
安裝類型	在底座上
排氣接口	M5
氣壓連接, 氣口 1	G1/4
氣壓連接, 氣口 2	底座
氣壓連接, 氣口 3	G1/4
氣壓連接, 氣口 4	底座
氣壓連接, 氣口 5	G1/4
材料備註	含有 PWIS 符合 RoHS
密封件的材料訊息	NBR
外殼的材料訊息	鍛造鋁合金 電鍍
螺釘的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕