



快速排氣閥 VBQF-U-G18-E

料號: 547531

FESTO



技術參數

特性	值
閥功能	快排氣
氣壓連接, 氣口 1	G1/8
氣壓連接, 氣口 2	G1/8
安裝類型	具螺紋的
Standard flow rate exhaust 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1,300 l/min
Standard nominal flow rate pressurisation 0.6->0.5 MPa (6->5 bar, 87->72.5 psi)	350 l/min
操作壓力	0.5 ... 10 bar
環境溫度	-20 ... 80 °C
Material housing	壓鑄鋁 牙鑄鋅
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
額定尺寸	5 mm
裝配位置	任何
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
無塵室等級	ISO class 4
介質溫度	-20 ... 80 °C
聲壓等級	75 dB(A)
產品重量	84.2 g
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR