



# 快速排氣閥 VBQF-D-G18-Q6

料號: 547534

FESTO



## 技術參數

| 特性  | 值                             |
|---|-------------------------------|
| 閥功能   | 快排氣                           |
| 氣壓連接, 氣口 1  | QS-6                          |
| 氣壓連接, 氣口 2  | G1/8                          |
| 安裝類型  | 具螺紋的                          |
| Standard nominal flow rate, exhaust 0.6->0.5 MPa (6->5 bar, 87->72.5 psi)       | 850 l/min                     |
| Standard flow rate exhaust 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)                     | 1,300 l/min                   |
| Standard nominal flow rate pressurisation 0.6->0.5 MPa (6->5 bar, 87->72.5 psi) | 350 l/min                     |
| 操作壓力  | 0.2 ... 10 bar                |
| 環境溫度  | -10 ... 60 °C                 |
| Material housing  | 壓鑄鋁<br>牙鑄鋅                    |
| 操作介質  | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 額定尺寸  | 5 mm                          |
| 裝配位置  | 任何                            |
| 注意: 操作和嚮導介質   | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)            |
| 耐腐蝕等級 CRC   | 1 - Low corrosion stress      |
| PWIS conformity   | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 無塵室等級   | ISO class 4                   |
| 介質溫度  | -10 ... 60 °C                 |
| 產品重量  | 105 g                         |
| 氣壓連接, 氣口 3  | QS-8                          |
| 材料備註  | 符合 RoHS                       |
| Material seals  | NBR                           |