


旋轉氣缸 DSM-16-270-CC-A-B

訂貨編號: 547576

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	16
緩衝角度	12 deg
旋轉角度調節範圍	0 deg...246 deg
擺角	0 deg...246 deg
緩衝	兩端具有液壓緩衝器
安裝位置	可選
微調	-3 deg
工作模式	雙作用
結構特點	葉片
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	0.18 MPa...1 MPa 1.8 bar...10 bar
6 bar 時的最大旋轉頻率	1 Hz
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
最大軸向力	30 N
最大徑向力	75 N
6bar 時理論扭矩	2.5 Nm
允許的轉動慣量	0.02 kgm ²
產品重量	285 g
安裝方式	透過內螺紋安裝
氣動介面	M5
材料說明	RoHS 合規
驅動軸材料	鋼 鍍鎳
密封件材質	TPE-U(PU)
外殼材質	精製鋁合金