


閥片式真空產生器 VN-07-L

訂貨編號: 547696

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---------------------------------|
| 文試管的公稱通徑 | 0.7 mm |
| 安裝位置 | 可選 |
| 噴射器特徵 | 標準 大吸氣量 |
| 工作壓力 | 1 bar...8 bar |
| 額定工作壓力 | 6 bar |
| 針對大氣的最大吸氣流量 | 30.9 l/min |
| 額定工作壓力下的供氣時間 | 0.82 s |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明 | 不可用潤滑介質工作 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介質溫度 | 0 °C...60 °C |
| 環境溫度 | 0 °C...60 °C |
| 產品重量 | 1.65 g |
| 密封件材質 | NBR |
| 進氣嘴材料 | POM |
| 發射器噴嘴材料 | 精製鋁合金 |