



真空產生器卡盒

VN-10-H

料號: 547697

FESTO

用於VN 真空產生器，高真空度。



技術參數

特性	值
額定尺寸, 拉伐爾噴嘴	0.95 mm
裝配位置	任何
排放器特性	標準 High vacuum
操作壓力	1 ... 8 bar
最大真空度時的操作壓力	3.5 bar
最大真空度	93 %
額定操作壓力	6 bar
關於大氣的最大吸氣流量	21.8 l/min
額定操作壓力下的供氣時間	1.02 s
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	0 ... 60 °C
環境溫度	0 ... 60 °C
產品重量	1.65 g
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material transmitter nozzle	鍛造鋁合金