

# T形接頭


## NPFB-T-R12-2G12-MFF

料號: 547755

FESTO

適用於具硬管的連結

R及G螺紋鎖頭，紙屑帶或是紙屑膠都可用來當作額外的密封材料，  
當密封G螺紋鎖頭時，可使用軟鋁軸向密封圈AL 99.5



### 技術參數

| 特性         | 值                            |
|------------|------------------------------|
| 螺紋接頭的材料訊息  | 黃銅<br>鍍鎳                     |
| 容器尺寸       | 10                           |
| 操作壓力       | -0.95 ... 40 bar             |
| 操作介質       | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| 耐腐蝕等級 CRC  | 1                            |
| 環境溫度       | -20 ... 150 °C               |
| 產品重量       | 130 g                        |
| 氣壓連接, 氣口 1 | R1/2                         |
| 氣壓連接, 氣口 2 | G1/2                         |
| 材料備註       | 符合 RoHS                      |