

T形接頭


NPFB-T-2G38-R38-FMF

料號: 547761

FESTO

適用於具硬管的連結

R及G螺紋鎖頭，紙屑帶或是紙屑膠都可用來當作額外的密封材料，
當密封G螺紋鎖頭時，可使用軟鋁軸向密封圈AL 99.5



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------|------------------------------|
| 螺紋接頭的材料訊息 | 黃銅 鍍鎳 |
| 容器尺寸 | 10 |
| 操作壓力 | -0.95 ... 40 bar |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 |
| 環境溫度 | -20 ... 150 °C |
| 產品重量 | 82 g |
| 氣壓連接, 氣口 1 | G3/8 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | R3/8 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |