


# 接近開關

## SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M5D

產品代號: 547861

FESTO

磁性, 非接觸式, 用於T槽



## 技術參數

特性	值
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
材料備註	符合 RoHS
測量原則	磁阻
環境溫度	-20 ... 70 °C
開關輸出	PNP
切換元件功能	常開觸點
最大輸出電流	80 mA
最大接點容量 DC	2.4 W
短路強度	脈衝調制
過載承受能力	已可供應
工作電壓範圍 DC	10 ... 30 V
極性容錯保護	對於所有的電接口
電氣連接	具插頭電纜 M5x0,5 3-pin 可旋轉螺紋
接頭的導線引出方向	橫向
電纜的測試條件	拖鏈安裝: 5 百萬次循環, 彎曲半徑 28 mm 抗扭力: > 300, 000 cycles, ±270°/0.1 m 彎折強度符合 Festo 標準 視所需求的測試條件
電纜長度	0.3 m
電纜屬性	能源鏈 + 機器人
電纜護套的材料訊息	TPE-U(PU)
安裝類型	可從縱深方向插入槽內 夾在T型槽中
產品重量	7 g
外殼的材料訊息	PA-加強
環境溫度	-5 ... 70 °C
保護等級	IP65 IP68