



快速排氣閥 VBQF-U-G14-E

料號: 548001

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|---|-------------------------------|
| 閥功能 | 快排氣 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | G1/4 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | G1/4 |
| 安裝類型 | 具螺紋的 |
| Standard flow rate exhaust 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 2,500 l/min |
| Standard nominal flow rate pressurisation 0.6->0.5 MPa (6->5 bar, 87->72.5 psi) | 960 l/min |
| 操作壓力 | 0.5 ... 10 bar |
| 環境溫度 | -20 ... 80 °C |
| Material housing | 壓鑄鋁 牙鑄鋅 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 額定尺寸 | 7 mm |
| 裝配位置 | 任何 |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 無塵室等級 | ISO class 4 |
| 介質溫度 | -20 ... 80 °C |
| 聲壓等級 | 75 dB(A) |
| 產品重量 | 226 g |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material seals | NBR |