



旋轉分度台 DHTG-140-6-A

訂貨編號: 548089

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	140
提動閥的平行度	0.04 mm
提動閥的軸向偏心率	0.02 mm
同心提動閥	0.02 mm
擺動角的重複精度	0.03 deg
緩衝	液壓緩衝器，穩定的特性曲線，可調
安裝位置	可選
工作模式	雙作用
結構特點	齒輪聯軸器 齒輪齒條 強制嚮導工作運動順序
位置偵測	透過電感式感測器
螺距	6
工作壓力	4 bar...8 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
聲壓度	70 dB(A)
環境溫度	5 °C...60 °C
最大軸向力，靜態	4000 N
最大牽出扭矩，靜態	300 Nm
最大徑向力，靜態	6000 N
最大切向扭矩，靜態	200 Nm
6bar 時理論扭矩	18.1 Nm
產品重量	10000 g
安裝方式	透過通孔和定位套
氣動介面	內螺紋 G1/8
提動閥材料	鍍鋅鋼

特性	值
材料說明	RoHS 合規
擋塊材料	鍍鋅鋼
蓋子材料	精製鋁合金
密封件材質	NBR TPE-U(PU)
外殼材質	精製鋁合金