


軸介面 SPC-AIF-MTS-2

料號: 548128

FESTO

用於DGCI直線驅動器



技術參數

特性	值
比例閥的最大電流消耗	1.1 A
典型的電流消耗, 插入式模組	200 mA
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
抗持續衝擊強度, 符合 DIN/IEC 68 標準, 第2 - 82部分	按照嚴格等級 2 進行測試
相對空氣濕度	95% 非冷凝
防護等級	IP65 符合 IEC 60529
抗震性, 符合 DIN/IEC 68, parts 2 - 6	按照嚴格等級 2 進行測試
環境溫度	0 ... 50 °C
產品重量	300 g
電氣連接, 比例閥	插頭 圓形設計 M9 7-pin
電氣連接, 位移編碼器	5-pin 插頭插座 M9 圓形設計
電接口, AIF IN	插頭 圓形設計 M9 5-pin
電接口, AIF OUT	插頭插座 圓形設計 M9 5-pin