

快速聯軸器插頭 KS-3/8

料號: 548138
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.



技術參數

| 特性 | 值 |
|-----------------|------------------------------|
| 額定尺寸 | 7.9 mm |
| 操作壓力 | -0.95 ... 12 bar |
| 標準額定流量 | 1,120 l/min |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7::-] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 產品重量 | 28 g |
| 氣壓連接 | G3/8 |