


多針插座

NECA-S1G9-P9-MP2

產品代號: 548720

FESTO

f□ Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV erforderlich.



技術參數

特性	值
寬度	20 mm
高度	62 mm
長度	61 mm
許用的電纜直徑	5 ... 10 mm
工作電壓範圍 DC	21.6 ... 26.4 V
額定工作電壓 DC	24 V
許用的電流負載	1 A
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
相對空氣濕度	95% 非冷凝
防護等級	IP65 to IEC 60529
環境溫度	0 ... 50 °C
產品重量	60 g
端子截面	0.34 ... 1 mm ²
Hinweis zum Anschlussquerschnitt	0,34-0,5 mm ² mit Aderendhülse
電連接	9-polig / 9-polig Sub-D / Schraubklemme
安裝類型	帶通孔
鎖緊螺母的材料信息	黃銅
密封件的材料信息	NBR
外殼的材料信息	PA-加強
螺釘的材料數據	鋼