

電纜

SBOA-K20CP-SUP

料號: 548824

FESTO

用於 SBOI-Q-... 和 SBOC-Q-... 精巧影像系統



技術參數

特性	值
安裝類型	具套筒螺帽
裝配位置	任何
電氣連接	直式插頭/ 直式插座 / 直式插座
工作電壓範圍 DC	<= 60 V
電纜長度	2 m
電纜屬性	適合於拖鏈
電纜直徑	5.5 mm
電纜結構	2x0,24+2x0,34+0,49
防護等級	IP65 IP67 符合 IEC 60529
環境溫度	-20 ... 80 °C
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 80 °C
材料備註	符合 RoHS
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
Material cable sheath	PUR
電纜外套顏色	淡灰色
Material housing	壓鑄鋁 黃銅 PUR 鍍鎳
Material electrical contact	黃銅 / 黃銅 鍍金