

終端位置控制器 CPX-CMPX-C-1-H1

訂貨編號: 548931

FESTO



資料表

特性	值
尺寸 (寬x長x高)	50 x 107 x 55 mm
診斷	模組層級診斷 透過本地的 7 段顯示
最大模組數量	10
顯示	7 段式顯示
操作員控制裝置	3 鍵
操作電壓範圍 DC	18 V...30 V
負載電壓範圍 DC	20 V...30 V
標稱操作電壓 DC	24 V
額定負載電壓 DC	24 V
額定工作電壓下的電流消耗	80 mA
容許負載電流	2.5 A
耐衝擊性符合 DIN/IEC 68 第 2-29 部分	通過嚴重等級 2 測試
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
相對空氣濕度	5 - 95% 無冷凝
防護等級	IP65 符合 IEC 60529 標準
抗振性符合 DIN/IEC 68 第 2-6 部分	通過嚴重等級 2 測試
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	140 g
每條分支的軸數	1
軸分支數量	1
控制介面的電氣連接	插座 M9 5 針
電纜長度	30 m
控制介面	數位 CAN·匯流排, Festo·協定 整合終端電阻
外殼材質	加強型聚醯胺