

電氣接口 VABE-S6-1LF-C-A8-E

訂貨編號: 549043

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
匯流排介面	插座, M12x1, 4 針 插頭, M12x1, 4 針
最大閘線圈數	8
每個設備的從設備數量	2
最大輸出數量	8
最大輸入數量	8
標稱操作電壓 DC	24 V
允許的電壓波動	+/- 10 %
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟低電壓指令
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-20 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 90%
防護等級	IP65
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	850 g
電氣控制	現場匯流排
電氣介面	透過 CPX
編址範圍	1 ... 31 (0) 使用 AS-I 介面編址設備進行設定
現場匯流排介面電氣隔離	光耦合器
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR PUR
外殼材質	壓鑄鋁 PA