

蓋子 VAEM-S6-C-S10-R5

訂貨編號: 549049

FESTO



資料表

特性	值
最大閘位數量	10, 具雙穩態閘 20, 具單穩態閘
最大合成電流	10 A
標稱操作電壓 DC	24 V
允許的電壓波動	+/- 10 %
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65 NEMA 4
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	230 g
電氣介面的數量	10
電氣介面	5 針 M12 插頭
外殼材質	PA