



# 增壓器 DPA-40-D

訂貨編號: 549396

FESTO



## 資料表

特性	值
活塞直徑	40 mm
安裝位置	可選
結構特點	雙活塞式增壓閥
壓力錶 (類比) 或壓力顯示器 (數位)	為 G1/8 準備
輸出壓力 2	5 bar...16 bar
工作壓力	2 bar...8 bar
壓力調整範圍	4 bar...16 bar
入口壓力 1	2.5 bar...8 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010[7:3:4]
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	5 °C...60 °C
環境溫度	5 °C...60 °C
產品重量	1500 g
安裝方式	透過內螺紋安裝
氣動介面, 氣口 1	G1/4
氣動介面, 氣口 2	G1/4
氣動介面, 氣口 3	M7
材料說明	RoHS 合規