

## 電磁線圈


### MD-2-24VDC-PA

料號: 549903

★ Kernprogramm

用於DC電壓, 不具插頭插座.

FESTO



## 技術參數

特性	值
裝配位置	任何
循環功率	100 %
線圈的特性參數	24 V DC: 6.8 W
容許的電壓波動	+/- 10 %
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP65
環境溫度	-20 ... 50 °C
安裝時的最大緊固扭矩	0.5 Nm
產品重量	110 g
電氣連接	符合DIN EN 175301-803標準
安裝類型	具滾花螺帽
材料備註	符合 RoHS
Material solenoid coil	Duroplast 銅 鋼
Material winding	銅