


# 精密調壓閥 LRP-1/4-4-EX4

訂貨編號: 549920

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	50
控制鎖	可鎖定旋轉手柄
安裝位置	可選
結構特點	嚮導式膜片精密控制閥
控制器功能	輸出壓力常數 具有二級排氣
壓力錶 (類比) 或壓力顯示器 (數位)	為 G1/8 準備
工作壓力	0.1 MPa...1.2 MPa 1 bar...12 bar
壓力調整範圍	0.05 bar...4 bar
最大壓力遲滯	0.02 bar
標準標稱流量	2000 l/min
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	315 g
安裝方式	是否要: 面板式安裝 管式安裝 具有附件
氣動介面, 氣口 1	G1/4
氣動介面, 氣口 2	G1/4
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR

特性	值
外殼材質	壓鑄鋁