



# 插頭插座 MSSD-N

料號: 550067

★ Kernprogramm

用於MD-2/2-... 和 MH-2/2-... 電磁線圈

FESTO



## 技術參數

特性	值
基於標準	EN 175301-803
Cable outlet	Angled
產品重量	30 g
Electrical connection 1, design	有角的
Electrical connection 1, connection type	插頭插座
Electrical connection 1, connection technology	Plug pattern type A to EN 175301-803
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Electrical connection 1, type of mounting	通過M3中心螺絲安裝在電磁閥上
Electrical connection 2, connection technology	螺紋介面
工作電壓範圍 DC	0 ... 24 V
工作電壓範圍 AC	0 ... 250 V
在40°C時的可接受電流負載	16 A
電纜螺紋連接	M20x1,5
電纜直徑	8 ... 10 mm
導體的額定截面	1.5 mm <sup>2</sup>
防護等級	IP65
Note on degree of protection	裝配狀態
環境溫度	-25 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA-加強
外殼顏色	黑色
Material screws	鋼
Material seals	VMQ