


氣路板模組 CPE18-3/2-PRS-3/8-2

訂貨編號: 550568

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--|
| 網格尺寸 | 26 mm |
| 安裝位置 | 可選 |
| 最大閥位數量 | 2 |
| 壓力區最大數量 | 2 |
| 破裂壓力 | 5 MPa 725 psi |
| 爆破壓力 | 50 bar |
| 工作壓力 | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介質溫度 | -5 °C...50 °C |
| 環境溫度 | -5 °C...50 °C |
| 用於閥安裝的最大緊固扭矩 | 2 Nm |
| 產品重量 | 266 g |
| 管式閥氣路板的安裝類型 | 具通孔 |
| 閥的安裝方式 | 透過內螺紋安裝 |
| 氣動介面, 氣口 1 | G3/8 |
| 氣動介面, 氣口 3 | G3/8 |
| 氣動介面, 氣口 5 | G3/8 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 氣路板材質 | 精製鋁合金 |