

# 連接塊 CPE10-3/2-PRS-1/4-6-NPT

料號: 550605

FESTO

用於 CPE 閥



## 技術參數

特性	值
網柵尺寸	16 mm
裝配位置	任何
閥位的最大數量	6
壓力區的最大數目	2
Burst pressure	5 MPa
爆破壓力	50 bar
Burst pressure	725 psi
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	23 ... 122 °F
環境溫度	23 ... 122 °F
最大緊固扭矩, 閥安裝	0.9 ft-lbf
產品重量	9.59 oz
管式閥模塊安裝的型式	具通孔
閥的安裝方式	具內 (母) 螺紋
氣壓連接, 氣口 1	1/4 NPT
氣壓連接, 氣口 3	1/4 NPT
氣壓連接, 氣口 5	1/4 NPT
材料備註	符合 RoHS
Material manifold	鍛造鋁合金