


# 插座接頭 KMYZ-4-0.0-B-EX

產品代號: 550806

FESTO

MSZB 和 MSZC 接口的組合



## 技術參數

特性	值
裝配位置	任何
工作電壓範圍 DC	3 ... 36 V
額定工作電壓 DC	24 V
耐腐蝕等級 CRC	1
防護等級	IP40 to IEC 60529
環境溫度	-10 ... 50 °C
授權	Germanischer Lloyd
產品重量	6.5 g
電連接	直角式插頭插座 矩形結構, MSZB
導體的額定截面	0.22 ... 0.34 mm <sup>2</sup>
安裝類型	通過自攻螺絲安裝在電磁閥上
材料備注	符合 RoHS
外殼的材料信息	PA
卷曲接頭的材料信息	青銅