

軸配件 EAMM-A-F47-80G

料號: 550947

FESTO

Suitable for electric drives.



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
防護等級	IP40
環境溫度	-10 ... 60 °C
可傳遞扭矩	21 Nm
產品重量	1,000 g
Interface code, actuator	F47
Interface code, motor in	80G
材料備註	符合 RoHS