


# 軸配件 EAMM-A-D40-87A

料號: 550982

★ Kernprogramm

Suitable for electric drives.

FESTO



## 技術參數

特性	值
裝配位置	任何
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
防護等級	IP40
環境溫度	-10 ... 60 °C
可傳遞扭矩	12.5 Nm
產品重量	530 g
Interface code, actuator	D40A D40B D40C
Interface code, motor in	87A
材料備註	符合 RoHS