


# 聯軸器

## EAMC-42-50-12-19

料號: 551005

FESTO



### 技術參數

特性	值
支架直徑 1	12 mm
支架直徑2	19 mm
尺寸	42
額定長度	50 mm
裝配位置	任何
最高速度	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-25 ... 60 °C
質量慣性力矩	34.8 kgmm <sup>2</sup>
可傳遞扭矩	17 Nm
產品重量	138 g
材料備註	符合 RoHS