


塑膠氣管 PEN-10X1,5-SI-300

訂貨編號: 551453

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--|
| 外徑 | 10 mm |
| 流量相關彎曲半徑 | 40 mm |
| 內徑 | 7 mm |
| 最小彎曲半徑 | 23.5 mm |
| 氣管特徵 | 拖鏈適用 |
| 取決於溫度的工作壓力 | -0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi |
| 取決於溫度的操作壓力 | -0.95 bar...10 bar |
| 關於工作壓力的提示 | 水：0 - 50°C 時最高 0.6 MPa |
| 認證 | 德國技術監督協會 (TÜV) |
| 證書簽發機構 | B 013277 0506 00 |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液態，無冰) |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 無塵室等級 | 靜態安裝的元件，根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估 |
| 環境溫度 | -30 °C...60 °C |
| 產品重量 (取決於長度) | 0.03766 kg/m |
| 氣動介面 | 用於快插接頭外徑 10 mm |
| 顏色 | 銀色 |
| 蕭氏硬度 | D 52 +/-3 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 氣管材料 | PE |