

# 塑膠氣管 PEN-8X1,25-BL

訂貨編號: 551458

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值  |
|---------------------|--|
| 外徑                  | 8 mm   |
| 流量相關彎曲半徑            | 35 mm  |
| 內徑                  | 5.7 mm   |
| 最小彎曲半徑              | 22.5 mm  |
| 氣管特徵                | 拖鏈適用   |
| 取決於溫度的工作壓力          | -0.095 MPa...1 MPa<br>-13.775 psi...145 psi                  |
| 取決於溫度的操作壓力          | -0.95 bar...10 bar   |
| 關於工作壓力的提示           | 水：0 - 50°C 時最高 0.6 MPa                                       |
| 認證                  | 德國技術監督協會 (TÜV)   |
| 證書簽發機構              | B 013277 0506 00   |
| 工作介質                | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>水 (液態，無冰)                 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L   |
| 無塵室等級               | 靜態安裝的元件，根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估                            |
| 環境溫度                | -30 °C...60 °C   |
| 產品重量 (取決於長度)        | 0.02327 kg/m   |
| 氣動介面                | 用於快插接頭外徑 8 mm 的氣管<br>用於倒鈎接頭內徑 6 mm，具有聯接螺帽<br>用於內徑 6 mm 的倒鈎接頭 |
| 顏色                  | 藍色   |
| 蕭氏硬度                | D 52 +/-3  |
| 材料說明                | RoHS 合規  |
| 氣管材料                | PE   |