

塑膠氣管 PEN-16X2,5-GN

訂貨編號: 551473

FESTO



資料表

特性	值
外徑	16 mm
流量相關彎曲半徑	122 mm
內徑	10.8 mm
最小彎曲半徑	57.5 mm
氣管特徵	拖鏈適用，用於循環量較大的應用
氣管測試條件	拖鏈適用：符合 FN 942021 標準，> 500 萬次循環
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...10 bar
認證	德國技術監督協會 (TÜV)
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 含水量符合 www.festo.com 上的製造商合格聲明
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-30 °C...60 °C
產品重量 (取決於長度)	0.1029 kg/m
氣動介面	用於快插接頭外徑 16 mm
顏色	綠色
蕭氏硬度	D 52 +/-3
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	PE