

插頭 FBS-RJ45-PP-GS

訂貨編號: 552000

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|--|
| 寬度 | 30 mm |
| 高度 | 72 mm |
| 長度 | 22 mm |
| 產品重量 | 60 g |
| 現場總線介面說明 | PROFINET |
| 乙太網電纜規格 | 類型 : CAT.5 單根導線直徑 : 最大 1.6 mm 0.13 - 0.36 mm ² , 7 芯 0.13 - 0.36 mm ² , 1 芯 |
| 直接和間接接觸的保護 | PELV |
| 許用的電纜直徑 | 5 mm...8 mm |
| 防護等級 | IP65 IP67 符合 IEC 60529 標準 |
| 環境溫度 | -40 °C...70 °C |
| 儲存溫度 | -40 °C...70 °C |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - 低耐腐蝕能力 |
| 外殼材質 | 壓鑄鋅 鍍鎳 |
| 密封件材質 | NBR |
| 電觸頭材料 | 銅合金 鍍鎳和鍍金 |