


擺動驅動器 DSM-63-270-P-A-B

訂貨編號: 552079

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--------------------------------------|
| 尺寸 | 63 |
| 緩衝角度 | 2 deg |
| 旋轉角度調節範圍 | 0 deg...270 deg |
| 擺角 | 0 deg...270 deg |
| 緩衝 | 兩端具有彈性緩衝環/墊 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 微調 | -6 deg |
| 工作模式 | 雙作用 |
| 結構特點 | 葉片 |
| 位置偵測 | 透過近接開關 |
| 工作壓力 | 0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar |
| 6 bar 時的最大旋轉頻率 | 1.6 Hz |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| 耐腐蝕等級 CRC | 0 - 無耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -10 °C...60 °C |
| 最大軸向力 | 500 N |
| 最大徑向力 | 500 N |
| 6bar 時理論扭矩 | 40 Nm |
| 允許的轉動慣量 | 0.15 kgm ² |
| 產品重量 | 4900 g |
| 安裝方式 | 透過內螺紋安裝 |
| 氣動介面 | G1/4 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 驅動軸材料 | 鋼 鍍鎳 |
| 密封件材質 | TPE-U(PU) |
| 外殼材質 | 精製鋁合金 |