


# 輸出模組

## CECX-D-14A-2

料號: 552097

FESTO



### 技術參數

特性	值
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
材料備註	含有 PWIS 符合 RoHS
工作電壓	24 VDC +25% / -15%
system bus的電力消耗	0.4 W
環境溫度	5 ... 55 °C
儲藏溫度	-40 ... 70 °C
相對空氣濕度	10 - 95 %
防護等級	IP20
安全等級	III
產品重量	135 g
抗振動能力測試	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
抗震動能力測試	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (半正弦波)
電氣連接技術, I/O	插座式端子台, 間距5.08 mm
數位輸出, 數字	14
數位輸出, 切換邏輯	正向邏輯 (PNP)
數位輸出, 觸點	晶體管
數位輸出, 輸出電壓	24 VDC
數位輸出, 輸出電流	2 A 用於每群組50 % 同步性
數位輸出, 電氣絕緣	是, 通過光耦合器
數位輸出, 成組時的電氣絕緣	是, 在2個群組內
數位輸出, 短路保護	是
數位輸出, 狀態顯示	LED