


匯流排接口 CECX-F-PB-S-V0

料號: 552102
將停止供貨的產品

用於 CECX 和 CMXR

Type to be discontinued. Available until 2017. See Support Portal for alternative products.

FESTO



技術參數

特性	值
耐腐蝕等級 CRC	0
授權	c UL us - Listed (OL)
材料備註	含有 PWIS 符合 RoHS
電力消耗 5 V	1.4 W
環境溫度	5 ... 55 °C
儲藏溫度	-40 ... 70 °C
相對空氣濕度	10 - 95 %
防護等級	IP20
安全等級	III
產品重量	140 g
抗振動能力測試	EN 60068-2-6-FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
抗震動能力測試	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (半正弦波)
狀態顯示	LED (狀態) 紅色 LED = 匯流排故障
Fieldbus 介面	Profibus-Slave DP-V0
Fieldbus 介面, 連結技術	插座 Sub-D 9-pin
Fieldbus 介面, 傳輸速度	9.6 kbit/s 高達 12 mbit/s
Fieldbus 介面, 電絕緣	是
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則