

電纜

NESC-C-D1-15-C1

料號: 552106

將停止供貨的產品

用於操作單元 CDSA

Type to be discontinued. Available until 2017. See Support Portal for alternative products.

FESTO



技術參數

特性	值
電纜屬性	用於靜態應用
耐腐蝕等級 CRC	0
防護等級	IP65
Ambient temperature with flexible cable installation	-40 ... 70 °C
環境溫度	-40 ... 70 °C
電纜長度	15 m
電纜接口	Coninvers plug, 17-pin RJ45 插座式端子台 11-pin
安裝類型	在一端具有電纜軸套
電纜外套顏色	紅色
材料備註	符合 RoHS
電纜護套的材料訊息	TPE-U(PUR)