


# 齒輪箱

## EMGA-40-P-G5-SAS-40

料號: 552187

FESTO

Suitable for servo motors.



### 技術參數

特性	值
Gear unit flange size	40 mm
Motor flange size	40 mm
扭轉時的反衝	0.25 deg
齒輪單元類型	軌道齒輪組
齒輪單位比率	5:1
最大輸入速度	18,000 1/min
齒輪單位的操作溫度	-25 ... 90 °C
防護等級	IP54
連續輸出扭矩	14 Nm
齒輪單元的質量慣性矩	0.019 kgcm <sup>2</sup>
Max. output torque	22 Nm
最大功效	98 %
抗扭力	1 Nm/arcmin
產品重量	350 g
Gear unit interface, output shaft	40G
Gear unit interface, drive shaft	40A
材料備註	符合 RoHS