


# 減速機 EMGA-120-P-G5-SAS-100

訂貨編號: 552197

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                      |
|---------------------|------------------------|
| 減速機法蘭尺寸             | 120 mm                 |
| 馬達安裝法蘭尺寸            | 100 mm                 |
| 扭轉間隙                | 0.12 deg               |
| 減速機類型               | 行星齒輪                   |
| 齒輪比                 | 5:1                    |
| 最大驅動速度              | 6500 1/min             |
| 減速機的工作溫度            | -25 °C...90 °C         |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L         |
| 防護等級                | IP54                   |
| 連續輸出扭矩              | 195 Nm                 |
| 減速機的慣性動量            | 1.53 kgcm <sup>2</sup> |
| 最大輸出扭矩              | 312 Nm                 |
| 最大效率                | 98 %                   |
| 抗扭剛度                | 12 Nm/arcmin           |
| 產品重量                | 6000 g                 |
| 減速機介面, 輸出軸          | 120G                   |
| 減速機介面, 驅動軸          | 100A                   |
| 材料說明                | RoHS 合規                |