


# 減速機 EMGA-120-P-G5-SAS-140

訂貨編號: 552199

FESTO



## 資料表

特性	值
減速機法蘭尺寸	120 mm
馬達安裝法蘭尺寸	140 mm
扭轉間隙	0.12 deg
減速機類型	行星齒輪
齒輪比	5:1
最大驅動速度	6500 1/min
減速機的工作溫度	-25 °C...90 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP54
連續輸出扭矩	195 Nm
減速機的慣性動量	1.53 kgcm <sup>2</sup>
最大輸出扭矩	312 Nm
最大效率	98 %
抗扭剛度	12 Nm/arcmin
產品重量	6000 g
減速機介面, 輸出軸	120G
減速機介面, 驅動軸	140A
材料說明	RoHS 合規