



消音器 UOS-1

訂貨編號: 552252

FESTO



資料表

特性	值
旋入螺釘上的密封件類型	無密封件
安裝位置	可選
結構特點	開放式消音器
工作壓力	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[-:--]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
聲壓度	75 dB(A)
環境溫度	-10 °C...50 °C
安裝方式	透過外螺紋
產品重量	200 g
氣動介面	G1
液壓緩衝器插件的材料	PE
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	POM
套管材質	精製鋁合金