

圓形氣壓缸

DGS-25- -S6


料號: 552392
將停止供貨的產品

FESTO


無終點緩衝

此產品只於Festo巴西銷售

Type to be discontinued. Available until 2016. See Support Portal for alternative products.



代表範例



技術參數

特性	值
行程	1 ... 500 mm
活塞直徑	25 mm
緩衝	無緩衝
設計結構	活塞 活塞桿
位置檢測	無
多樣型	耐高溫密封, 可承受的最高溫度 120°C
操作壓力	1 ... 12 bar
操作模式	雙動
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2
環境溫度	-20 ... 120 °C
6 bar時的理論作用力, 回復行程	247 N
6 bar時的理論作用力, 前進行程	247 N
氣壓連接	G1/8
蓋子的材料訊息	鋼 經過電鍍
密封件的材料訊息	FPM
活塞桿的材料訊息	熱處理鋼
氣壓缸缸筒的材料訊息	高合金鋼