

# 電磁閥

## NVF3-MOH-5/2-K..+MSFW-110



料號: 552429

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

具符合VDE/VDI3845的NAMUR孔型，具電磁線圈及插頭插座

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



### 技術參數

特性	值
閥功能	5/2 單穩態
驅動類型	電動
寬度	53 mm
標準額定流量	900 l/min
操作壓力	2 ... 10 bar
設計結構	活塞滑塊
復位類型	機械彈簧
授權	c UL us - Recognized (OL)
防護等級	IP65 符合 IEC 60529
額定尺寸	7 mm
排氣功能	可節流
密封原理	軟性
裝配位置	任何
符合標準	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
手動控制	位置鎖定
嚮導類型	由嚮導控制
流量方向	不可逆
嚮導壓力	2 ... 10 bar
b 值	0.33
C 值	3 l/sbar
關閉時間	38 ms
開啟時間	13 ms
線圈的特性參數	110 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 9 VA, holding power 7 VA
容許的頻率波動	+/- 10 %
容許的電壓波動	+/- 10 %
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
介質溫度	-10 ... 60 °C
嚮導介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
環境溫度	-5 ... 40 °C
產品重量	335 g
安裝類型	在底座上
排氣接口	內部的
氣壓連接, 氣口 1	G1/4
氣壓連接, 氣口 2	G1/4
氣壓連接, 氣口 3	G1/4
Material seals	NBR
Material housing	壓鑄鋁