



滾輪槓桿閥

RWB-3-1/8

料號: 552432

FESTO



技術參數

特性	值
閥功能	3/2 常閉, 單穩態
驅動類型	機械的
標準額定流量	120 l/min
操作壓力	3.5 ... 8 bar
設計結構	活塞座
額定尺寸	3.5 mm
嚮導類型	由嚮導控制
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
驅動力	3.1 N
產品重量	160 g
安裝類型	具通孔
氣壓連接, 氣口 1	G1/8
氣壓連接, 氣口 2	G1/8
氣壓連接, 氣口 3	G1/8
Material seals	NBR
Material housing	鍛造 鋁合金 電鍍