

光纖電纜

SOOC-DS-P-M3-1-R10

料號: 552804
將停止供貨的產品

適用於 SOE4 光纖單元

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.

FESTO



技術參數

特性	值
材料備註	符合 RoHS
測量方式	漫反射式感測器
最小直徑	0.05 mm
光纖電纜 - 特色	精準
工作範圍	12 mm
環境溫度	-55 ... 70 °C
尺寸, 標題	M3
光纖電纜長度	1 m
最小彎曲半徑	10 mm
最大緊固扭矩	1 Nm
外徑	1.25 mm
Material housing	高合金鋼, 耐腐蝕
Material fibre-optic	PE
防護等級	IP66
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III