


光纖電纜

SOOC-DS-P-M4-1-R15

料號: 552807

FESTO

適用於 SOE4 光纖單元



技術參數

特性	值
材料備註	符合 RoHS
測量方式	漫反射式感測器
最小直徑	0.1 mm
光纖電纜 - 特色	精準
工作範圍	65 mm
環境溫度	-55 ... 70 °C
尺寸, 標題	M4
光纖電纜長度	1 m
最小彎曲半徑	15 mm
最大緊固扭矩	2 Nm
外徑	1 mm
Material housing	高合金鋼, 耐腐蝕
Material fibre-optic	PE
防護等級	IP66
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III