

光纖電纜


SOOC-TB-H-M4-2-R40

料號: 552816
將停止供貨的產品

適用於 SOE4 光纖單元

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.

FESTO



技術參數

特性	值
材料備註	符合 RoHS
測量方式	對射式感測器
最小直徑	0.2 mm
光纖電纜 - 特色	大的工作範圍
工作範圍	650 mm
環境溫度	-55 ... 70 °C
尺寸, 標題	M4
光纖電纜長度	2 m
最小彎曲半徑	40 mm
最大緊固扭矩	2 Nm
外徑	2.2 mm
Material housing	高合金鋼, 耐腐蝕
Material fibre-optic	PE
防護等級	IP66
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III