


光纖電纜

SOOC-TB-F-M4-2-R2

料號: 552818

FESTO

適用於 SOE4 光纖單元



技術參數

特性	值
材料備註	符合 RoHS
測量方式	對射式感測器
最小直徑	0.15 mm
光纖電纜 - 特色	具彈性
工作範圍	300 mm
環境溫度	-40 ... 70 °C
尺寸, 標題	M4
光纖電纜長度	2 m
最小彎曲半徑	2 mm
最大緊固扭矩	2 Nm
外徑	2.2 mm
Material housing	鍍鎳黃銅
Material fibre-optic	PE
防護等級	IP66
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III