

# 光纖電纜 SOOC-TB-P-C5-2-R10

訂貨編號: 552828

FESTO



## 資料表

特性	值
材料說明	RoHS 合規
測量方法	槽式光閘
最小目標直徑	0.2 mm
光纖 — 特點	槽式光閘
工作距離	5 mm
環境溫度	-55 °C...70 °C
閘蓋大小	長方形 41x15x7 mm 叉形件 5x29 mm
光纖長度	2 m
最小彎曲半徑	10 mm
外徑	1.25 mm
外殼材質	ABS
光纖材料	PE
防護等級	IP66
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364 區域 III