


耳軸安裝件 CRSBN-20/25

料號: 552904

FESTO

適用於CRDSNU圓形氣壓缸，可安裝在軸承或端蓋



技術參數

特性	值
尺寸	20/25
裝配位置	任何
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-40 ... 90 °C
產品重量	228 g
材料備註	符合 RoHS
Material mounting ring	高合金鋼
Material mounting	高合金鋼, 耐腐蝕
Material mounting pin	高合金鋼
Material bearing	PE
Material nut	高合金鋼
Material screws	高合金鋼